

SWISS TOOLS

**Cap de strunjit pe stânga, PSC, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 63/16HPmm****Date comandă**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 320351 63/16HP |
| GTIN               | 2050002003392  |
| Clasa articolului  | 36D            |

**Descriere****Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.  
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

**Descriere tehnică**

|  |             |
|--|-------------|
| Plăcuță amovibilă compatibilă                  | VB.. 1604.. |
| Ø minim al găurii prelabile D <sub>1</sub> min | 80 mm       |
| Distanță între vârfurile axelor f              | 45 mm       |
| Lungime activă dimensiune A                    | 65 mm       |
| Piese de schimb                                | S07         |
| Ø cozii  | 63 mm       |
| Suport   | PSC         |
| Tip de utilizare                               | pe stânga   |
| Normă pentru suport                            | ISO 26623-1 |
| Răcire interioară                              | da          |

Tip produs

Cuțit de strunjit