

SWISS TOOLS

**Cap de strunjit Neutru, HSK-T, Ø cozii / Mărimea plăcuței – dimensiunea A:  
6311-130HPmm****Date comandă**

Numărul de comandă	320070 6311-130HP
GTIN	2050002004757
Clasa articolului	36D

**Descriere****Notă:**

Comandați separat **duza HP** recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610 – 320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.  
Bolț de pretensionare PSC la cerere.

**Descriere tehnică**

Ø cozii	63 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Lungime activă dimensiune A	130 mm
Piese de schimb	S05
Suport	HSK-T
Tip de utilizare	Neutru
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip coadă	Con de prindere
Tip produs	Cuțit de strunjit

