



Stand de măsurare magnetic cu reglaj fin dublu, Tip: 290



Date comandă

Numărul de comandă	441174 290
GTIN	7290005394607
Clasa articolului	46G

Descriere

Execuție:

Stand de măsurare magnetic, cu fixare centrală mecanică. Toate cele trei articulații se blochează cu un singur mâner rotativ. Forță de fixare reglabilă progresiv cu stabilitate înaltă. Articulațiile sferice înlesnesc o poziționare rapidă și simplă. Bază magnetică cu comutator și talpă prismatică în V.

Suport universal pentru ceasuri comparatoare cu ajustare fină, pentru tije de fixare cu \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 inch și aparate de măsurare cu prismă de susținere. **Ajustare foarte precisă datorită reglajului fin dublu** de la suportul ceasului comparator și baza magnetică.

Descriere tehnică

Lungime braț articulat L ₂	113 mm
Lungime braț articulat L ₁	133 mm
Bază magnetică înălțime	55 mm
Cursă maximă	317 mm
Bază magnetică lățime	50 mm

Forță de atracție	800 N
Bază magnetică lungime	60 mm
Încărcare maximă	8 kg
Racord filetat de jos	M8
Tip produs	Stand de măsurare

Accesorii

Picior de stativ Tip 1	442140 1
Suport pentru stand de măsurare Tip H	442100 H
Picior de stativ Tip V	442120 V
Picior de stativ Tip 1	442120 1
Picior de stativ Tip K3	442120 K3
Picior de stativ cu ajustare fină Tip 0	442125 0
Braț articulată 3-D Tip 290	442110 290
Picior de stativ Tip 0	442120 0
Picior de stativ Tip 0	442140 0
Suport pentru stand de măsurare Tip K1	442100 K1
Picior de stativ Tip 1	440868 1
Braț articulată 3-D Tip 290	442114 290
Suport pentru stand de măsurare Tip K2	442100 K2
Suport pentru stand de măsurare Tip CA	442100 CA
Suport pentru stand de măsurare Tip QR	442100 QR
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442104 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM
Mâner rotativ, de schimb pentru braț articulată 3D Tip 290	442112 290