

**Garant****Pânză bandă pentru metale 20×2375, Dinți per inch: 8/12****Date comandă**

Numărul de comandă	173557 8/12
GTIN	4062406124052
Clasa articolului	11S

**Descriere****Execuție:**

**GARANT – Pânză bandă bimetal ultraperformantă cu tăiș M42 al dintelui** rezistent la uzură și cu bandă suport deosebit de flexibilă, cu capacitate de încărcare mărită.

**Aplicație:**

**Dantură variabilă 0°** – Vibrații foarte reduse, pentru secțiuni transversale mari (pentru țevi și profile, materiale solide de până la maxim 70 mm).

**Dantură variabilă 10° – Utilizare universală** pentru secțiuni transversale mari (pentru materiale solide de la 50 mm).

**Dantură normală 0°** – Pentru secțiuni transversale mici până la medii, până la lungimea de pătrundere de 70 mm.

**Dantură normală 10°** – Pentru secțiuni mai mari, începând cu lungimea de pătrundere de 50 mm.

**Notă:**

**Introducerea unei benzi noi:** Consultați manualul de așchiere GARANT Cod 110010 și pagina informativă.

**Descriere tehnică**

Grosime	0,9 mm
Lungime	2375 mm
Lățime	20 mm
Unghi de așchiere	0 grad
Dantură	combi
Materialul sculei	HSS Co 8
Tip produs	Pânză bandă pentru metale