

Garant**Pânză bandă pentru metale 34×4400, Dinți per inch: 3/4H****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 173851 3/4H |
| GTIN | 4062406125011 |
| Clasa articolului | 11S |

Descriere**Execuție:**

GARANT – Pânză bandă bimetal ultraperformantă cu **tăiș M42 al dintelui** rezistent la uzură și cu bandă suport deosebit de flexibilă, cu capacitate de încărcare mărită.

Aplicație:

Dantură variabilă 0° – Vibrații foarte reduse, pentru secțiuni transversale mari (pentru țevi și profile, materiale solide de până la maxim 70 mm).

Dantură variabilă 10° – **Utilizare universală** pentru secțiuni transversale mari (pentru materiale solide de la 50 mm).

Dantură normală 0° – Pentru secțiuni transversale mici până la medii, până la lungimea de pătrundere de 70 mm.

Dantură normală 10° – Pentru secțiuni mai mari, începând cu lungimea de pătrundere de 50 mm.

Notă:

Introducerea unei benzi noi: Consultați manualul de așchiere GARANT Cod 110010 și pagina informativă.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Grosime | 1,1 mm |
| Lungime | 4400 mm |
| Lățime | 34 mm |
| Unghi de așchiere | 10 grad |
| Dantură | combi |
| Materialul sculei | HSS Co 8 |
| Tip produs | Pânză bandă pentru metale |