

**Garant****Pânză bandă pentru metale 27×3150, Dinți per inch: 6/10****Date comandă**

Numărul de comandă	173687 6/10
GTIN	4062406125141
Clasa articolului	11S

**Descriere****Execuție:**

**GARANT** – Pânză bandă bimetal ultraperformantă cu **tăiș M42 al dintelui** rezistent la uzură și cu bandă suport deosebit de flexibilă, cu capacitate de încărcare mărită.

**Aplicație:**

**Dantură variabilă 0°** – Vibrații foarte reduse, pentru secțiuni transversale mari (pentru țevi și profile, materiale solide de până la maxim 70 mm).

**Dantură variabilă 10°** – **Utilizare universală** pentru secțiuni transversale mari (pentru materiale solide de la 50 mm).

**Dantură normală 0°** – Pentru secțiuni transversale mici până la medii, până la lungimea de pătrundere de 70 mm.

**Dantură normală 10°** – Pentru secțiuni mai mari, începând cu lungimea de pătrundere de 50 mm.

**Notă:**

**Introducerea unei benzi noi:** Consultați manualul de așchiere GARANT Cod 110010 și pagina informativă.

**Descriere tehnică**

Lățime	27 mm
Grosime	0,9 mm
Lungime	3150 mm
Unghi de așchiere	0 grad
Dantură	combi
Materialul sculei	HSS Co 8
Tip produs	Pânză bandă pentru metale