

Garant**Pânză bandă pentru metale 27×3660, Dinți per inch: 3/4H****Date comandă**

Numărul de comandă	173737 3/4H
GTIN	4062406125202
Clasa articolului	11S

Descriere**Execuție:**

GARANT – Pânză bandă bimetăl ultraperformantă cu tăiș M42 al dintelui rezistent la uzură și cu bandă suport deosebit de flexibilă, cu capacitate de încărcare mărită.

Aplicație:

Dantură variabilă 0° – Vibrații foarte reduse, pentru secțiuni transversale mari (pentru țevi și profile, materiale solide de până la maxim 70 mm).

Dantură variabilă 10° – **Utilizare universală** pentru secțiuni transversale mari (pentru materiale solide de la 50 mm).

Dantură normală 0° – Pentru secțiuni transversale mici până la medii, până la lungimea de pătrundere de 70 mm.

Dantură normală 10° – Pentru secțiuni mai mari, începând cu lungimea de pătrundere de 50 mm.

Notă:

Introducerea unei benzi noi: Consultați manualul de așchiere GARANT Cod 110010 și pagina informativă.

Descriere tehnică

Lungime	3660 mm
Grosime	0,9 mm
Lățime	27 mm
Dantură	combi
Unghi de așchiere	10 grad
Materialul sculei	HSS Co 8
Tip produs	Pânză bandă pentru metale