



JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet, inch, Deschiderea cheii: 11/16inch



Date comandă

Numărul de comandă	614890 11/16
GTIN	4013288167439
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet ușor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinți), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°.

Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal și placă metalică interschimbabilă călită, ce are rol de reținere și de opritor final, împiedicând alunecarea permițând obținerea unui unghi redus de întoarcere.

Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

Lungime cheie L: 235 mm

Lățime falcă l: 39 mm

Înălțime falcă h₁: 9 mm

Înălțime inel h₂: 11 mm

Ø inelului D: 33,8 mm

Descriere tehnică

Lungime cheie L	235 mm
Înălțime inel h ₂	11 mm
Ø inelului D	33,8 mm
Lățime falcă l	39 mm
Deschiderea cheii	11/16 inch
Înălțime falcă h ₁	9 mm
Dimensiuni deschidere chei	în inch

Denumirea producătorului	6000 Joker Imperial
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	80
Unghi prindere	4,5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	cromat mat
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă