

Garant**Bară din carbură eliptic, pe dreapta, Ø coadă DS / lungime activă L1: 16/75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273969 16/75
GTIN	4062406128067
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

- **Plăcuță din carbură cu fixare frontală, transmisie a forței prin formă cu ajutorul danturii frontale.**
- **Schimbare foarte simplă a plăcuței.**

Formă eliptică pentru rezistență maximă la îndoire.

Coadă din carbură, cu cap de oțel lipit și locaș călit pentru plăcuțe.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 1
Lungimea totală L	145 mm
Lungimea activă L ₁ a suporturilor retrase	75 mm
Înălțime de strângere L ₂	15 mm
Ø cozii D _s	16 mm
Domeniu de utilizare	degajare axială pe exterior
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

