

Garant**Bară de alezat, pe dreapta, Ø coadă DS / lungime activă L1: 12/20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273963 12/20
GTIN	4062406128128
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

- **Plăcuță din carbură cu fixare frontală, transmisie a forței prin formă cu ajutorul danturii frontale.**
- **Schimbare foarte simplă a plăcuței.**

Descriere tehnică

Lungimea totală L	78 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 1
Lungimea activă L ₁ a suporturilor retrase	20 mm
Înălțime de strângere L ₂	11 mm
Ø cozii D _s	12 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară