

**Garant****Bară din carbură rotund, pe dreapta, Ø coadă DS / lungime activă L1:  
16/34mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273966 16/34
GTIN	4062406128098
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

- **Plăcuță din carbură cu fixare frontală, transmisie a forței prin formă cu ajutorul danturii frontale.**
- **Schimbare foarte simplă a plăcuței.**

Coadă din carbură, cu cap de oțel lipit și locaș călit pentru plăcuțe.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	100 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 1
Lungimea activă L <sub>1</sub> a suporturilor retrase	34 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	15 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	16 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară