

Mitutoyo**Coloană verticală digitală QM-Height cu pernă de aer, Tip: 600****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 445234 600 |
| GTIN | 4946368760629 |
| Clasa articolului | 44B |

Descriere**Execuție:**

Coloană verticală compactă, de înaltă precizie, reglabilă manual, cu afișaj LCD monocrom, ușor de citit. Funcții nenumărate de măsurare și analiză pentru prelucrarea datelor. Selectare rapidă și simplă a funcțiilor și tuturor calculelor importante pentru diametrul interior, exterior și distanțe. Viteză nelimitată de traversare. Durată de viață mai lungă a bateriei.

Pernă de aer pentru deplasare ușoară, fără șocuri.

Aplicație:

Ideal pentru ateliere și spații de măsurare.

Livrare:

Inclusiv palpator cu bilă, Ø 5 mm, bloc de etalonare, 4 baterii Cod 081561 Ref. LR6.

Accesorii opționale:

Palpator, ac de trasat, cablu de date și adaptor de rețea.

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------|
| Increment comutabil | 0,001 / 0,0005 mm |
| Număr de baterii incluse | 4 |
| Abatere de la rectangularitate (frontal) | 12 μm |

| | |
|---|--------------------------------|
| Domeniu de măsurare | 0 - 600 mm |
| Acuratețe la repetare plan | 1,8 μ m |
| Calibrarea | E2 |
| Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 μ m |
| Forță de măsurare | 1,5 \pm 0,5 N |
| Metodă de deplasare a saniei de măsurare | Manual |
| Domeniu de aplicare maxim | 0 - 715 mm |
| Cod produs baterii/acumulatori conținute | 081560 LR6 |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Standard | Normă de fabricație |
| Citire comutabilă | mm / inch |
| Interfață | Interfață Digimatic |
| Interfață | Interfață USB |
| Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero |
| Tehnică de măsurare | digital |
| Tip produs | Coloană verticală |

Servicii

| | |
|---|------------|
| Calibrare Coloană de măsurare verticală digitală Domeniu de măsurare maxim 800 mm | 024000 800 |
| Calibrare DAkkS Coloană de măsurare verticală digitală Domeniu de măsurare maxim 800 mm | 024010 800 |