

**Set de adaptoare pentru cheie inelară cu clichet, Număr de piese: 4****Date comandă**

Numărul de comandă

614852 4

GTIN

4062406128395

Clasa articolului

62A

Descriere**Execuție:**

Coadă hexagonală cu bilă cu arc, respectiv cu element de presare pentru fixarea pe cheia inelară.
Ref. 1-3: Pătrat exterior conform DIN 3120 cu extractor pentru prinderea bișilor de cheie tubulară.
Ref. 4: Locaș hexagonal conform DIN 3126 D 6,3 pentru prinderea bișilor.

Avantaj:

Cheia inelară cu clichet cu deschidere de 10, 13 respectiv 19 mm devine dispozitiv cu clichet cu ajutorul adaptorului.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Conținut:

câte 1 buc. Cod 614850: Ref. 1; 2; 3; 4

Livrare:

Câte 1 adaptor Cod 614850: Ref. 1; 2; 3; 4

Prindere SW: 10 mm

Prindere SW: 13 mm

Prindere SW: 19 mm

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Descriere tehnică

Prindere SW	10 mm
Prindere SW	13 mm
Prindere SW	19 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Hexagon de acționare	D 6,3 mm
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Adaptor cu patru muchii

Accesorii

Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă Număr de chei 5	614810 5
Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă Număr de chei 4	614810 4
Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15° Deschiderea cheii 13 mm	614820 13
Cheie fixă / inelară cu clichet model scurt Deschiderea cheii 10 mm	614816 10
Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant Deschiderea cheii 13 mm	614812 13
Cheie fixă / inelară cu clichet JOKER 6001 Switch, reversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 19 mm	614875 19
JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 13 mm	614870 13
Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă model scurt Număr de chei 5	614818 5
Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă Număr de chei 10	614810 10
	614845 17X19

Cheie inelară dublă cu clichet cotită la 15° Deschideri
17X19 mm

Cheie fixă / inelară cu clichet JOKER 6001 Switch,
reversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 10 mm

614875 10

Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°
Deschiderea cheii 10 mm

614820 10

Cheie fixă / inelară cu clichet reversibilă, cotită la 15°
Deschiderea cheii 19 mm

614820 19

Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant Deschiderea
cheii 19 mm

614812 19

Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă cu cap pivotant
Număr de chei 5

614814 5

Cheie fixă / inelară cu clichet model scurt Deschiderea cheii
19 mm

614816 19

Cheie inelară dublă cu clichet Deschiderea cheii 10X12
mm

614843 10X12

Cheie inelară dublă cu clichet cotită la 15° Deschideri
10X11 mm

614845 10X11

Cheie fixă / inelară cu clichet model scurt Deschiderea cheii
13 mm

614816 13

Cheie fixă / inelară cu clichet JOKER 6001 Switch,
reversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 13 mm

614875 13

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea
cheii 19 mm

614870 19

Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă cu cap pivotant
Număr de chei 10

614814 10

Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă model scurt
Număr de chei 10

614818 10

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea
cheii 10 mm

614870 10

Cheie inelară dublă cu clichet cotită la 15° Deschideri
12X13 mm

614845 12X13

Cheie fixă / inelară cu clichet cu cap pivotant Deschiderea
cheii 10 mm

614812 10

Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 4

614850 4

Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 1	614850 1
Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 2	614850 2
Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 3	614850 3