

**GEDORE****Cheie combinată, model extra lung, Deschiderea cheii: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614750 10
GTIN	4010886609736
Clasa articolului	63M

**Descriere****Execuție:**

Capul inelar înclinat la 15°. Mâner cu coadă tubulară, ergonomic, ușor de utilizat. Coadă extra lungă pentru utilizare în adâncime. Recomandată în special pentru îmbinări înșurubate foarte robuste, cu moment ridicat.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

Înălțime maximă cioc h1	5 mm
Lungime cheie L	190 mm
Deschiderea cheii	10 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă inel h <sub>2 max</sub>	8,5 mm
Poziție inel	15 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Cheie reglabilă

