

GEDORE**Cheie combinată, model extra lung, Deschiderea cheii: 46mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614750 46
GTIN	4010886610213
Clasa articolului	63M

Descriere**Execuție:**

Capul inelar înclinat la 15°. Mâner cu coadă tubulară, ergonomic, ușor de utilizat. Coadă extra lungă pentru utilizare în adâncime. Recomandată în special pentru îmbinări înșurubate foarte robuste, cu moment ridicat.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Înălțime maximă cioc h1	17 mm
Lungime cheie L	640 mm
Deschiderea cheii	46 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă inel h _{2 max}	28 mm
Poziție inel	15 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Cheie reglabilă

