

**Garant****Poanson locaș pătrat în inch Ø d = 12 mm, TiN, Pătrat: 7/32inch****Date comandă**

Numărul de comandă	293093 7/32
GTIN	4062406129613
Clasa articolului	29L

**Descriere****Execuție:**

Cu strat de acoperire TiN.

**Aplicație:**

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

**Adaptat pentru:**

Portsculă broșare Cod 293020 – 293079.

**Notă:**

- Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
- Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.

**Descriere tehnică**

L	10,5 mm
Materialul sculei	HSS
Toleranță	+ 0,13 până la + 0,16 mm
Profil	Pătrat

L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Strat de acoperire	TiN
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri