

HOLEX**Reflector tip baghetă cu acumulator și LED-uri, Tip: 260 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	081538 260
GTIN	4045197727329
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

Lampă tip baghetă, cu LED și acumulator, de buzunar, robustă, îngustă, cu suprafață cauciucată, magnet de fixare și LED suplimentar pe capul lămpii. **3 poziții diferite de iluminare** (LED-ul de pe cap, strălucitor, slab). Poate fi reîncărcată prin interfața micro USB. Recomandată ca lampă de control în spații înguste.

Funcționare:

IP42: Protecție la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm; a se feri însă de scule și de sârme.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare și alimentator.

Clasă de protecție IP: IP 42

Zonă ATEX: Nicio zonă ATEX

Flux luminos: 300 lm

Flux luminos treapta 2: 60 lm

Durata de iluminare: 3 h

Număr de acumuloare incluse: 1

Tip acumulator: Litiu-Ion

Descriere tehnică

Flux luminos treapta 2	60 lm
Flux luminos	300 lm
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Durata de iluminare	3 h
Greutate	94 g
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Clasă de protecție IP	IP 42
Număr de acumuloare incluse	1
Lungimea totală	260 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Lanternă de buzunar