

**HOLEX****Pereche de mănuși ESD acoperit, Mărimea mănușilor: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	094223 8
GTIN	4062406130183
Clasa articolului	02H

**Descriere****Execuție:**

Mănuși ce asigură o sensibilitate tactilă ridicată, pentru **protecție împotriva descărcării electrostatice (ESD)**. Mobilitate optimă a degetelor datorită materialului de bază flexibil. Recomandate în special pentru montarea componentelor electronice și plăcilor de circuit, precum și pentru cablaje și cablări.

Cu strat de acoperire pentru siguranță ridicată la manevrare și rezistență la abraziune.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Mănuși care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecție împotriva șocurilor electrice, ci doar pentru protecția produselor.

**Descriere tehnică**

Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși de electrician
Mărimea mănușilor	8
Proprietate a mănușilor	Recomandat pentru ecran tactil
Tehnologie de tricotat	13G
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Aplicație	de folosință multiplă
EN 388	2131X
Material de suport	Poliester, carbon
Strat de acoperire	PU
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	alb / gri deschis
Tip produs	Mănușă ESD