



Clichet de precizie reversibil, 1/4 inch, Tip: 1/4



Date comandă

Numărul de comandă	632365 1/4
GTIN	3662424092138
Clasa articolului	63V

Descriere

Execuție:

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Cu control inovator al convertizorului poziționat direct pe mâner, unghi de lucru la 4,5°.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Oțel crom-vanadiu, model polizat.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Număr de dinți: 80

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Lungimea totală	120 mm
Număr de dinți	80
Unghi de lucru	4,5 grad
Suprafață	cromat
Tip produs	Clichet

