

**Clichet de precizie, 1/2 inch, Tip: 1/2****Date comandă**

Numărul de comandă	640465 1/2
GTIN	
Clasa articolului	63V

Descriere**Execuție:**

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Cu control inovator al convertizorului poziționat direct pe mâner.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Material:

Oțel crom-vanadiu, polizat.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Lungimea totală: 265 mm

Număr de dinți: 100

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Lungimea totală	265 mm
Număr de dinți	100