



Mașină de găurit și înșurubat cu funcționare cu acumulator, fără acumulator și fără încărcător, Tip: M18FDD2-2



Date comandă

Numărul de comandă	070211 M18FDD2-2
GTIN	
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

MILWAUKEE – pistol de găurit și de înșurubat cu 2 trepte. Puternic, cu acumulator și posibilitate de utilizare stânga/dreapta. Acumulatori REDLITHIUM™ cu **monitorizarea individuală a celulelor și afișarea nivelului de încărcare**. Carcasă metalică robustă a **cutiei de viteze** pentru o durabilitate mare. **Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă** și pivot de blocare. Iluminare cu LED a spațiului de lucru. Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.

Avantaj:

Mandrină metalică FIXTEC.

Livrare:

Versiunea **fără acumulator, fără încărcător**. Cu geantă de transport.

Descriere tehnică

Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Utilizare tipică	Heavy Duty

Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s ²
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	16 mm
Turație maximă treapta 2	2000 min ⁻¹
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Denumirea producătorului	M18FDD2-0X
Moment maxim de rotație dur	135 Nm
Turație maximă treapta 1	0 - 550 min ⁻¹
Tensiunea acumulatorului	18 V
Greutate	1,8 kg
Model constructiv motor	Motor fără perii
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	89 mm
Număr de acumulatoare incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Oțel
recomandat pentru material	lemn
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	18V, 2 viteze, FIXTEC
USP2	fără acumulator, în geantă de transport, interval de întindere rapidă de 1,5-13

Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Adaptor șurubelniță unghiulară Tip OSD2	073920 OSD2
Adaptor șurubelniță unghiulară Tip WB1	073920 WB1
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC

Sistem Li-Ion M18B2 Tip acumulator MB18

073827 MB18