

KÄRCHER**Aspirator pentru suprafețe umede și uscate, Denumirea producătorului:
NT65APME****Date comandă**

Numărul de comandă	078521 NT65APME
GTIN	4039784727366
Clasa articolului	07C

Descriere**Execuție:**

Aspiratoare performante, universale, pentru aspirare umedă și uscată, cu putere mare de aspirare și formă compactă, prinderea furtunului și suportul pentru accesorii. **Funcție automată de oprire** la atingerea nivelului maxim de umplere a recipientului.

- **Filtrul cu pliuri permite aspirarea umedă și uscată fără extragerea filtrului.**
- **Sistemul Tact automat de curățare a filtrului permite desfășurarea activității fără întreruperi, cu costuri reduse de întreținere și o durabilitate îndelungată de utilizare a filtrului.**
- **Se poate comuta ușor între programele de aspirare cu ajutorul butonului rotativ central.**
- **Aspirator industrial profesional cu 2 motoare, recipient din oțel aliat.**
- **Recipient robust de 65 L cu bară de protecție și roți de ghidaj din metal.**
- **Putere de aspirare aproape constantă datorită curățării semiautomate eficiente a filtrului AP la fiecare șoc de aer declanșat manual.**

Livrare:

Cu furtun de aspirare cu cot, țevă metalică de aspirare 2x0,5 m, duză de sol, duză de rosturi, filtru plat vâlurit sau filtru de hârtie.

Notă:

Pentru uleiuri și medii cu conținut de ulei se utilizează aspiratorul industrial Cod 078522.

Descriere tehnică

Greutate	23 kg
Debit volumetric aer	2x74 l/s
Lungimea furtunului de aspirare	4 m
Lungime	600 mm
Putere absorbită	2760 W
Înălțime	920 mm
Curățarea filtrului	Curățare semiautomată a filtrului ApClean
Zgomot de lucru	73 dB(A)
Lățime	480 mm
Volum recipient	65 l
Clasa de praf – aspirator	L
Vacuum	254 mbar
Număr de turbine	2
Lungimea cablului	10 m
Denumirea producătorului	NT65APME
Lățime nominală racord	40 mm
Sistem de filtrare	Filtru pliat drept
Particularitate	Recipient din oțel inoxidabil
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate

Accesorii

Filtru pliat drept Recomandat pentru tipul de aspirator NT65

072809 NT65

Duză oblică din cauciuc Lățime nominală racord DN40	078527 DN40
Set de pungă de filtru 5 buc. Recomandat pentru tipul de aspirator NT65	072808 NT65
Duză pentru rosturi îngustă, 13 mm Lățime nominală racord DN40	078528 DN40