

Garant**Clește cu tăiere laterală pentru plastic, cotit la 15°, KW, Lungimea totală: 130mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 725490 130 |
| GTIN | 4062406130626 |
| Clasa articolului | 71B |

Descriere**Execuție:**

Tăișuri fără teșire pentru o secțiune coplanară, fără bavură. Cap lustruit, mâner îmbrăcat în material plastic și arc de deschidere.

Cap cotit la 15°.

Aplicație:

Pentru tăierea coplanară a plasticului turnat (**nu pentru metal**).

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Lungimea totală | 130 mm |
| Mini teșitură | Fără teșire |
| Mâner | îmbrăcat în plastic |
| Material | Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei |
| Suprafață | lustruit |
| Cap | Înclinat la 15° |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Caracteristici nume produs | KW |
| Cu arc deschidere | da |
| Pentru materiale plastice | da |
| Șurub opritor reglabil | da |
| Tip produs | Clește de tăiere |