



## Aparat de lipit cu acumulator, Denumirea producătorului: M12SI201C



### Date comandă

Numărul de comandă	073955 M12SI201C
GTIN	4058546029333
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

Aparat de lipit cu acumulator pentru un domeniu de temperatură de până la 400°C și o putere de încălzire de 90 W.

- **Atinge temperatura de utilizare în numai 20-30 de secunde.**
- **Capul poate fi blocat în 3 poziții – 0°, 45°, 90°.**
- **Vârfuri de lipire pot fi înlocuite fără scule.**
- **LED în două culori: Iluminarea intermitentă indică faptul că aparatul este încins, iluminarea verde indică faptul că aparatul este gata de utilizare și iluminarea roșie indică faptul că aparatul este oprit, dar vârful de lipire este încă fierbinte.**
- **Monitorizarea temperaturii pentru o temperatură constantă în timpul utilizării.**
- **Iluminare cu LED a spațiului de lucru.**
- **100% compatibilitate de sistem cu linia de produse Milwaukee® M12.**

#### Livrare:

Inclusiv 1x acumulator Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, încărcător și geantă de transport.

#### Notă:

Găsiți acumulatorul recomandat, Cod 073814 Ref. MB12.

### Descriere tehnică

Timp de încălzire	30 s
Denumirea producătorului	M12SI-201C
Putere de încălzire	90 W
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V

Tensiunea acumulatorului	12 V
Capacitate acumulator	2 Ah
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumuloare incluse	1
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Aparat de lipit

---

## Accesorii

Sistem Li-Ion M4B2/M12B2 Tip acumulator MB12	073814 MB12
--	-------------