

**ARIANA****Refractometru portabil, Afișaj: DIGITAL****Date comandă**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 084321 DIGITAL |
| GTIN               | 4037728721159  |
| Clasa articolului  | 08J            |

**Descriere****Execuție:**

- Domeniu de măsurare: **0 până la 50 %**, rezoluție: **0,1% Brix**
- Precizie: **0,2% Brix, calibrabil**
- Corectare automată a temperaturii.

**Aplicație:**

Pentru determinarea **rapidă** și **precisă** a concentrației emulsiilor. Recomandat numai pentru lubrifianți de răcire solubili în apă.

**Livrare:**

**Inclusiv ambalaj dur, pipetă**, manual de utilizare, baterie 1x AAA inclusă.

**Notă:**

Respectați factorii de corectare ai lubrifianților de răcire! De exemplu, se înmulțește emulsia de șlefuire cu factorul 2,1 (Ref. ANALOG, adică atunci când se vede 5 %, valoarea efectivă este 10,5 %).

**Descriere tehnică**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Număr de baterii incluse | 1       |
| Afișaj                   | digital |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Tip de baterii        | LR03          |
| Alimentare cu energie | Cu baterii    |
| Tip produs            | Refractometru |