

**Garant****Pereche de mănuși, Mărimea mănușilor: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	094325 11
GTIN	4062406131081
Clasa articolului	01H

**Descriere****Execuție:**

Niciuna dintre componente, inclusiv materialul de bază și stratul de acoperire, **nu conține silicon** (testat de Fraunhofer Institut). Prin urmare, este recomandată ca ideală pentru industria auto sau vopsitorii.

Mănuși universale fără silicon pentru aplicații industriale ușoare, cu o rezistență la abraziune foarte înaltă, ce oferă în același timp un confort neobișnuit de ridicat. Material de bază nylon cu spandex, realizat cu tehnologia de tricatat la mărimea 15 și strat de acoperire din poliuretan rezistent.

**Standard:**

EN 388, EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Categorie de protecție	Categoria a II-a
Mărimea mănușilor	11

Tip de mănuși	Mănuși universale
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	fără substanțe care afectează umezeala vopselii
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
EN 388	3121A
Material de suport	Nylon
Strat de acoperire	PU
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	albastru / portocaliu
Tehnologie de tricotat	15G
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	FG
Tip produs	Mănuși universale