

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru Vario cu blat din Eluplan gri închis mobil cu placă de granit,  
Ref.: 1500****Date comandă**

Numărul de comandă	431310 1500
GTIN	4062406288105
Clasa articolului	41W

**Descriere****Execuție:**

**Stație de lucru mobilă pentru măsurare, cu blat de granit, pentru utilizare mobilă. Placă de măsurare și control din granit natural atent selectat, precizie 0.** Finisată prin lepuire - diamantare pentru control. Fără defecte, structură omogenă. Rezistentă la încovoiere și la torsiune. Absolut inoxidabilă și rezistentă la acizi, conductivitate termică redusă. **Inclusiv bucușă filetată inoxidabilă M8. Blat de lucru Eluplan de culoare închisă, grosime 50 mm;** strat de plastic gros de 2 mm cu suprafață rezistentă la frecare și la lovire. Stratul de acoperire este antistatic, foarte rezistent la acizi slabi și leșii. Suprafața dură este recomandată în special pentru piese sensibile. Muchii acoperite pe toate părțile cu bandă de laminare ABS. **Picioare mobile** din țeavă pătrată cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți, Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme. Rolă de ghidaj cu frână pentru roată și jantă. Pereții posteriori și raftul din tablă de oțel.

**Livrare:**

Inclusiv blat de granit Gen. 0 630 × 400 mm, bucușă filetată M8. Complet montat.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Agățătoare pentru blatul din granit – antracit RAL 7016, corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035 (neconfigurabil).

**Notă:**

Accesoriiile sunt incluse în Catalogul nostru de Echipamente și mobilier industrial vol. 3.

**Descriere tehnică**

Blat de lucru grosime	50 mm
Lungime placă de granit	630 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Serie	vario
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare	400 kg
Greutate	158 kg
Blat de lucru lungime	1500 mm
Planeitate	0,007 mm
Înălțime	850 mm
Lățime placă de granit	400 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Banc mobil de lucru