

Garant GRIDLINE

Soclu cu panou detașabil, adâncime 24G, Înălțime 100 mm, Lățimea corpului în G: 40**Date comandă**

Numărul de comandă	958065 40
GTIN	4062406133115
Clasa articolului	9GK

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Soclu pe tablă de oțel pentru montare sub carcasă.

Soclu **cu înălțimea de 100 mm**, cu panou detașabil (în față și în spate) pentru transportul dulapurilor de scule.**Adaptat pentru :**

Dulapuri de scule Cod 930505 – 930735.

Culoare:Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.****Notă:**

Soclu Ref. 24 nu este omologat, din motive de siguranță tehnică, pentru transportul cu un cărucior stivuitor.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 100 mm

Lățime: 1000 mm

Adâncime: 600 mm

Recomandat pentru lățimea carcasei în G: 40

Recomandat pentru adâncimea carcasei în G: 24

Descriere tehnică

Adâncime	600 mm
Înălțime	100 mm

Lățime	1000 mm
Recomandat pentru lățimea carcasei în G	40
Recomandat pentru adâncimea carcasei în G	24
Grosimea materialului	1,2 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Soclu