

Garant GRIDLINE

Soclu adâncime 24G, Înălțime 50 mm, Lățimea corpului în G: 24



Date comandă

Numărul de comandă	958060 24
GTIN	4062406133061
Clasa articolului	9GK

Descriere

NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor

Execuție:

Soclu pe tablă de oțel pentru montare sub carcasă.

Soclu **cu înălțimea de 50 mm.**

Adaptat pentru :

Dulapuri de scule Cod 930505 – 930735.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 50 mm

Lățime: 600 mm

Adâncime: 600 mm

Recomandat pentru lățimea carcasei în G: 24

Recomandat pentru adâncimea carcasei în G: 24

Descriere tehnică

Adâncime	600 mm
Lățime	600 mm
Înălțime	50 mm
Recomandat pentru adâncimea carcasei în G	24
Recomandat pentru lățimea carcasei în G	24
Grosimea materialului	1,2 mm

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Soclu