

Garant GRIDLINE

Soclu adâncime 28G, Înălțime 50 mm, Lățimea corpului în G: 24**Date comandă**

Numărul de comandă	958080 24
GTIN	4062406133153
Clasa articolului	9GK

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Soclu pe tablă de oțel pentru montare sub carcasă.

Soclu **cu înălțimea de 50 mm.****Adaptat pentru :**

Dulap de scule Cod 931005 – 932122, Stație Office Cod 948800.

Culoare:Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 50 mm

Lățime: 600 mm

Adâncime: 700 mm

Recomandat pentru lățimea carcasei în G: 24

Recomandat pentru adâncimea carcasei în G: 28

Descriere tehnică

Înălțime	50 mm
Lățime	600 mm
Adâncime	700 mm
Recomandat pentru adâncimea carcasei în G	28
Recomandat pentru lățimea carcasei în G	24
Grosimea materialului	1,2 mm

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Soclu