



Șurubelniță cu percuție cu acumulator, Tip: 71150764



Date comandă

Numărul de comandă	074000 71150764
GTIN	4014586887449
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Șurubelniță cu percuție cu acumulator, **cu motor fără perii și reglare a momentului în 6 trepte**. Transmisie robustă, cu impact metalic și manevrare ergonomică, datorită învelișului moale.

- **Suport direct HEX pentru biți 1/4 inch.**
- **Moment de rotație maxim 210 Nm.**
- **Select Version operabil cu interfață MultiVolt pentru toate acumuloarele Li-Ion FEIN (12-18 V).**

Avantaj:

Reglare electronică a momentului în 6 trepte.

Livrare:

Versiunea fără acumulator și fără încărcător, inclusiv cutie L-BOXX. **Fără acumulator și fără încărcător**, cu valiză de transport.

Notă:

Baterii, încărcătoare și seturi de pornire compatibile se găsesc la Codurile 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Ambalaj	Geantă de transport
Momentul maxim	210 Nm
Vibrație maximă conform EN	6 m/s ²
Dimensiunile portsculei	1/4 inch
Utilizare tipică	Heavy Duty
Denumirea producătorului	ASCD 18-200 W4
Profil de antrenare portsculă	HEX
Număr de percuții	0 - 3000 min ⁻¹
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V
Tensiunea acumulatorului	12 V
Tensiunea acumulatorului	18 V
Greutate	1 kg
Număr de acumuloare incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Oțel
Tip produs	Șurubelniță cu percuție

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE12 V	073835 FE12
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073837 FE18
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073835 FE18
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE12 V	073837 FE12