

Mahr**Set de șublere digitale universale i-wi IP 67, Interval de măsurare: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415552 200
GTIN	4059192057305
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Șubler digital universal utilizabil pentru măsurători interioare și exterioare diferite (caneluri, canale, fileturi etc.). Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

Șubler digital cu interfață de date integrată, fără cablu i-wi.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Șubler, punte de măsurare adâncime Cod 415556, calibru de reglare Cod 415557, dispozitiv pentru reglarea forței de măsurare Cod 415558, 6 perechi de vârfuri de măsurare pentru măsurători interioare și exterioare, inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

i-wi Radioreceptor Cod 498912

Descriere tehnică

Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Lungimea ciocului	48 mm
Citire	0,01 mm

Eroare de toleranță	0,03 mm
Domeniu de măsurare	0 - 200 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Interfață	MAHR Sistem radio i-wi
Asigurare valoare măsurată	MAHR Sistem Reference Lock
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	A1
Calibrarea	C8
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareBază de măsurare Tip B	023360 B
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAKKȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

Accesorii

Calibru de reglare pentru măsurători interioare 50 mm Tip 50	415557 50
Punte de măsurare adâncime 75x7 mm Tip 75X7	415556 75X7
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Dispozitiv pentru forța de măsurare Tip M	415558 M