

**Carotă bimetă Power Change Plus, Diametru: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	589790 22
GTIN	3165140949705
Clasa articolului	54B

**Descriere****Execuție:**

**Ferăstrău pendular bimetă HSS** cu rezistență extrem de mare și durabilitate mare. **Dantură progresivă** care asigură o tăiere rapidă și o evacuare ideală a așchiilor. Sistemul **Power Change Plus** permite schimbarea rapidă fără scule a ferăstrăului pendular. Adâncime maximă de tăiere pentru toate mărimile **44 mm**.

**Aplicație:**

La mașini staționare și cu operare manuală. Potrivit pentru toate materialele, cum ar fi oțel, aluminiu, oțel inoxidabil și lemn.

**Recomandare:**

Calitatea tăierii depinde de turația corectă și de temperatură. Utilizarea de ulei de așchiere, de ex. Cod 084205 Ref. 0,25, prelungește durabilitatea și permite un avans mai rapid de lucru.

**Descriere tehnică**

Turație recomandată oțel	390 min <sup>-1</sup>
Turație recomandată aluminiu	585 min <sup>-1</sup>
Turație recomandată INOX	195 min <sup>-1</sup>

Diametru	22 mm
Serie	Power Change Plus
Dinți per inch	4-5
De utilizat pe materialele	Oțel
De utilizat pe materialele	Aluminiu
De utilizat pe materialele	Oțel superior
De utilizat pe materialele	Lemn
Adâncimea maximă de tăiere	44 mm
Tip produs	Carote