

**Carotă bimetă Power Change Plus, Diametru: 83mm****Date comandă**

Numărul de comandă	589790 83
GTIN	3165140950022
Clasa articolului	54B

Descriere**Execuție:**

Ferăstrău pendular bimetă HSS cu rezistență extrem de mare și durabilitate mare. **Dantură progresivă** care asigură o tăiere rapidă și o evacuare ideală a așchiilor. Sistemul **Power Change Plus** permite schimbarea rapidă fără scule a ferăstrăului pendular. Adâncime maximă de tăiere pentru toate mărimile **44 mm**.

Aplicație:

La mașini staționare și cu operare manuală. Potrivit pentru toate materialele, cum ar fi oțel, aluminiu, oțel inoxidabil și lemn.

Recomandare:

Calitatea tăierii depinde de turația corectă și de temperatură. Utilizarea de ulei de așchiere, de ex. Cod 084205 Ref. 0,25, prelungește durabilitatea și permite un avans mai rapid de lucru.

Descriere tehnică

Turație recomandată aluminiu	155 min ⁻¹
Diametru	83 mm
Turație recomandată INOX	52 min ⁻¹
Turație recomandată oțel	105 min ⁻¹

Serie	Power Change Plus
Dinți per inch	4-5
De utilizat pe materialele	Oțel
De utilizat pe materialele	Aluminiu
De utilizat pe materialele	Oțel superior
De utilizat pe materialele	Lemn
Adâncimea maximă de tăiere	44 mm
Tip produs	Carote