

Mitutoyo**Ceas comparator digital absolut cu formulă de calcul, Domeniu de măsurare: 12,5mm**

Date comandă

Numărul de comandă	434551 12,5
GTIN	4946368863146
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Ceas comparator multifuncțional cu scală absolută, capacitivă. Valoarea măsurată rămâne salvată în memorie chiar și după oprirea aparatului. **Cu formulă de calcul integrată.**

Igeltex:

Ieșire de date

Pornit / Oprit

Presetare

Evaluări ale toleranței / Funcție Mode

Funcție de menținere a valorii măsurate

Comutare Zero / ABS

Funcționare:

ABS / INC, PRESET, aducere la zero, evaluarea toleranței. Funcție de menținere a valorii măsurate, funcție MAX / MIN. IP42: Protecție la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm; a se feri însă de scule și de sârme.

Aplicație:

Utilizare cu diferite capete de măsurare.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497080, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.

Notă:

$Ax + B + Cx - 1$ (x = cursă de măsurare). Este posibilă utilizarea unor coeficienți liber selecționabili.

Descriere tehnică

Ø carcasă	61 mm
Citire selectabilă	1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
Clasă de protecție IP	IP 42
Grosime carcasă	39 mm
Calibrarea	C1
Domeniu de măsurare	12,5 mm
Forță de măsurare	≤ 1,5 N
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,003 mm
Standard	Normă de lucru
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Cablu de conectare Tip D2	497080 D2
Perete posterior magnetic pentru ceasuri comparatoare pentru Ø carcasă 58 mm	434836 58
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Cablu de conectare Tip USB2	497080 USB2
Bază de măsurare Ø maxim al piesei 400 mm	425700 400
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Cablu de conectare Tip D1	497080 D1
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Emițător Tip S1	498966 S1
Bază de măsurare Ø maxim al piesei 150 mm	425700 150
Bază de măsurare Ø maxim al piesei 200 mm	425700 200