

Garant**Bucșe intermediare crestate cu răcire cu răcire, Ø 20 mm, Ø de strângere D1: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302155 12
GTIN	4045197732699
Clasa articolului	31G

Descriere**Execuție:**

Cu fante pentru canale de răcire.

Aplicație:

- Pentru găurire, alezare, frezare și ascuțirea sculelor.
- Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
- Momentul maxim de rotație garantează volume mai mari de așchiere decât la o așchiere directă.
- Concentricitate $\pm 5 \mu\text{m}$ (precizie a sistemului la $3 \times D$).
- Concentricitate $\pm 2 \mu\text{m}$ (pentru reducere).
- Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerț.

Adaptat pentru:

Mandrină hidraulică cu Ø de strângere de 20 mm.

Descriere tehnică

Ø D	20 mm
Ø de prindere D ₁	12 mm
Caracteristici nume produs	Ø 20 mm
Concentricitate sistem	5 μm
Tip produs	Adaptor de reducere

