

**Garant****Bucșe intermediare crestate cu răcire cu răcire, Ø 20 mm, Ø de strângere D1: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302155 4
GTIN	4045197732644
Clasa articolului	31G

**Descriere****Execuție:**

Cu fante pentru canale de răcire.

**Aplicație:**

- Pentru găurire, alezare, frezare și ascuțirea sculelor.
- Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
- Momentul maxim de rotație garantează volume mai mari de așchiere decât la o așchiere directă.
- Concentricitate  $\pm 5 \mu\text{m}$  (precizie a sistemului la  $3 \times D$ ).
- Concentricitate  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pentru reducție).
- Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerț.

**Adaptat pentru:**

Mandrină hidraulică cu Ø de strângere de 20 mm.

**Descriere tehnică**

Ø D	20 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	4 mm
Caracteristici nume produs	Ø 20 mm
Concentricitate sistem	5 $\mu\text{m}$
Tip produs	Adaptor de reducție

