

NOVUS®**Capsator electric, Denumirea producătorului: J105EADHG****Date comandă**

Numărul de comandă	078410 J105EADHG
GTIN	4009729016411
Clasa articolului	07E

Descriere**Execuție:**

Capsatoare profesionale ușor de utilizat și ergonomice, pentru introducerea cu precizie atât a capselor din sârmă fină și plată cât și a cuielor.

- **Sistem de încărcare din partea inferioară, pentru o reîncărcare rapidă, fără dificultăți.**
- **Distanțier pentru introducerea paralelă a rândurilor de capse.**
- **Reglaj pentru forța de percuție.**
- **Sistem patentat de deblocare a siguranței.**
- **Acces ușor și în locurile înguste.**
- **Vizor pentru verificarea volumului de capse disponibil.**

Capsator electric universal (230 V / 16 A) cu reglare electronică a forței de percuție. Lungimea cablului 3m.

Descriere tehnică

Greutate	1,2 kg
Tipul de capse compatibile	E, A, D, H, G
Denumirea producătorului	J-105
Adâncimea max. de lucru pentru clemă	16 mm

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Capsator

Accesorii

Set de capse din sârmă plată 1200 buc. respectiv 600 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 14 mm	078418 14
Set de capse din sârmă fină 5000 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 14 mm	078417 14
Set de capse din sârmă fină 5000 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 10 mm	078417 10
Set de capse din sârmă fină 5000 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 8 mm	078417 8
Set de capse din sârmă plată 1200 buc. respectiv 600 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 10 mm	078420 10
Set de capse din sârmă fină 5000 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 6 mm	078417 6
Set de capse din sârmă plată 1200 buc. respectiv 600 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 10 mm	078418 10
Set de capse din sârmă plată 1200 buc. respectiv 600 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 14 mm	078420 14
Set de cuie 1000 buc. respectiv 2600 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 16 mm	078419 16
Set de capse din sârmă plată 1200 buc. respectiv 600 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 6 mm	078418 6
Set de capse din sârmă plată 1200 buc. respectiv 600 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 8 mm	078420 8
Set de capse din sârmă plată 1200 buc. respectiv 600 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 6 mm	078420 6
Set de cuie 1000 buc. respectiv 2600 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 14 mm	078419 14
Set de capse din sârmă plată 1200 buc. respectiv 600 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 8 mm	078418 8