

**Mahr****Micrometru digital de exterior cu vârfuri de măsurare interschimbabile i-wi, Interval de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421323 0-25
GTIN	4059192063719
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Micrometre de exterior cu tijă **nerotativă** și **vârfuri de măsurare înlocuibile rapid**. **Pasul tijeii de 5 mm pe rotire** reduce timpul de reglare. Afișaj cu contrast puternic cu **cifre de 10 mm**.

Funcție HOLD practică pentru menținerea pe afișaj a valorii măsurate, pentru o citire sigură.

Comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Aducere la zero în orice poziție. Printr-un afișaj confortabil pentru indicarea toleranței cu limite suplimentare de avertizare, utilizatorul recunoaște dacă și în ce măsură piesa se situează în limitele de toleranță.

Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

**Funcționare:**

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

6 seturi de vârfuri de măsurare înlocuibile cu:

- **Suprafețe de măsurare plane Ø 6,5 mm.**
- **Suprafețe de măsurare tip disc Ø 11,3 mm.**
- **Suprafețe de măsurare reduse Ø 2 mm.**

- **Suprafețe de măsurare convexe Ø 7 mm.**
- **Tip lamă 0,75×7 mm.**
- **Con 60° Ø 0,5 – 5,5 mm.**

**Accesorii opționale:**

Radioreceptor i-wi Cod 498912.

**Descriere tehnică**

Pasul tijei	5 mm
Număr de baterii incluse	1
Citire	0,001 mm
Ø pivot	6,5 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Eroare de toleranță	4 µm
Citire	0,00005 inch
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Număr de palpatoare	6
Calibrarea	B1
Înălțime cifre afișaj LCD	10 mm
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	MAHR Sistem radio i-wi
Asigurare valoare măsurată	Sistem MAHR Reference-Lock
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

**Servicii**

022010 100

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm

CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm

022000 25

## Accesorii

Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK

498912 STICK