

Mahr**Micrometru digital de exterior cu vârf de măsurare, Interval de măsurare: 0-20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421687 0-20
GTIN	4059192058708
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Micrometru inovator cu **cifre de 10 mm** pe ecran cu contrast puternic. Funcție HOLD practică pentru menținerea pe afișaj a valorii măsurate, pentru o citire sigură. Etrier din oțel, vopsit, cu izolație termică. Comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Aducere la zero în orice poziție. Printr-un **afișaj confortabil pentru indicarea toleranței cu limite suplimentare de avertizare**, utilizatorul recunoaște dacă și în ce măsură piesa se situează în limitele de toleranță.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeită la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 1 etalon de reglare de la Ref. 25-50.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498941.

Descriere tehnică

Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Citire	0,001 mm
Citire	0,00005 inch
Eroare de toleranță	4 μm
Înălțime cifre afișaj LCD	10 mm

Calibrarea	B1
Număr de baterii incluse	1
Pasul tijei	0,5 mm
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Citire comutabilă	mm / inch
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100
CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25
Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100