

**Mahr****Micrometru digital de exterior pentru măsurarea canalelor i-wi, Interval de măsurare: 25-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421695 25-50
GTIN	4059192058890
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Micrometru inovator cu **cifre de 10 mm** pe ecran cu contrast puternic. Funcție HOLD practică pentru menținerea pe afișaj a valorii măsurate, pentru o citire sigură. Etrier din oțel, vopsit, cu izolație termică. Comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Aducere la zero în orice poziție. Printr-un **afișaj confortabil pentru indicarea toleranței cu limite suplimentare de avertizare**, utilizatorul recunoaște dacă și în ce măsură piesa se situează în limitele de toleranță.

Pivot fără rotire. **QUICK DRIVE** cu **pas al tijei de 5 mm** per rotire.

**Funcționare:**

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 1 etalon de reglare de la Ref. 25-50.

**Accesorii opționale:**

Radioreceptor i-wi Cod 498912 STICK.

**Descriere tehnică**

Citire	0,001 mm
Eroare de toleranță	4 μm
Citire	0,00005 inch

Număr de baterii incluse	1
Calibrarea	B2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Înălțime cifre afișaj LCD	10 mm
Pasul tijei	5 mm
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Standard	Normă de fabricație
Interfață	MAHR Sistem radio i-wi
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Citire comutabilă	mm / inch
Tip produs	Micrometru de exterior

## Servicii

Calibrare Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100
Calibrare DAkkS Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100