

**Garant****Scară pentru rafturi, mobilă, Număr de trepte: 7****Date comandă**

Numărul de comandă

935800 7

GTIN

4062406134211

Clasa articolului

91B

**Descriere****Execuție:**

Scară pentru montarea pe rafturi. Scara poate fi strânsă în sistemul de rafturi pentru a economisi spațiul în cazul neutilizării. Trepte și montanți din aluminiu, îmbinare durabilă între montanți și trepte, cu 4 borduri. Include sistem de prindere Easyfix. Cu 2 role cu frână cu blocarea automată, Ø 80 mm. Mecanism de rulare silențios la capătul de sus.

**Culoare:**

Montanți antracit RAL 7016 **acoperiți cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Fiecare scară este executată în **model special. Înălțimea maximă de suspendare verticală trebuie să fie întotdeauna menționată.**

Lungime scară: 1,85 m

Înălțime de lucru cca.: 3 m

Înălțime max. de suspendare verticală până la: 2,11 m

Recomandat pentru înălțimea raftului: 2000 mm

Lățime inferioară, exterioară: 0,6 m

Cursă maximă: 0,85 m

**Descriere tehnică**

Înălțime max. de suspendare verticală până la	2,11 m
Număr de trepte	7
Lățime inferioară, exterioară	0,6 m
Greutate	8,9 kg
Lungime scară	1,85 m
Înălțimea treptelor	235 mm
Cursă maximă	0,85 m
Înălțime montant	25 mm
Înălțime de lucru cca.	3 m
Lățimea montantului	73 mm
Recomandat pentru înălțimea raftului	2000 mm
Tip produs	Scară de rafturi

## Accesorii

Suprafața de călcare GripStep potrivit pentru dimensiunea scării 7	935820 7
Suport cu opritor final Tip L	935812 L
Suport cu opritor final Tip R	935812 R
Clemă intermediară pentru țevă de aluminiu Tip 1	935811 1
Țevă de aluminiu eloxată, 3000 mm Tip 1	935810 1