



Carotă universală fără burghiu de centrare, Ø găurii: 76mm



Date comandă

Numărul de comandă	788041 76
GTIN	4058546228767
Clasa articolului	76G

Descriere

Execuție:

Dinți din carbură pentru o durabilitate mai mare, chiar și în cazul găuririi materialelor dense. Spații largi și adânci de așchiere pentru îndepărtarea mai ușoară a carotei. Geometrie agresivă a dinților pentru un avans la găurire de până la 10 ori mai rapid comparativ cu ferăstraiele pendulare bimetalice. Ideală pentru utilizarea în domeniul electronic și al instalațiilor.

Aplicație:

Pentru executarea găurilor mari și a străpungerilor în diverse materiale: zidărie, materiale de construcții ușoare, materiale plastice și lemn. Nu este recomandat pentru utilizare în materiale dure ca betonul, granitul, piatra naturală și cărămida dură cu o duritate de peste 30 N/mm².

Notă:

A se utiliza doar rotativ (fără percuție).

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Adâncimea maximă de tăiere	60 mm
Utilizare pentru	Doză pentru întrerupătoare, prize, cutii de distribuție, lămpi încastate
Utilizare cu percuție / fără percuție	fără găurire cu percuție

Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Carote