



Carotă universală fără burghiu de centrare, Ø găurii: 44mm



Date comandă

Numărul de comandă	788041 44
GTIN	4058546228699
Clasa articolului	76G

Descriere

Execuție:

Dinți din carbură pentru o durabilitate mai mare, chiar și în cazul găuririi materialelor dense. Spații largi și adânci de așchiere pentru îndepărtarea mai ușoară a carotei. Geometrie agresivă a dinților pentru un avans la găurire de până la 10 ori mai rapid comparativ cu ferăstraiele pendulare bimetalice. Ideală pentru utilizarea în domeniul electronic și al instalațiilor.

Aplicație:

Pentru executarea găurilor mari și a străpungerilor în diverse materiale: zidărie, materiale de construcții ușoare, materiale plastice și lemn. Nu este recomandat pentru utilizare în materiale dure ca betonul, granitul, piatra naturală și cărămida dură cu o duritate de peste 30 N/mm².

Notă:

A se utiliza doar rotativ (fără percuție).

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	2
Adâncimea maximă de tăiere	60 mm
Utilizare pentru	Țevi sanitare și de încălzire, reflector cu halogen
Utilizare cu percuție / fără percuție	fără găurire cu percuție
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Carote

