



Carotă universală fără burghiu de centrare, Ø găurii: 51mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 788041 51 |
| GTIN | 4058546228705 |
| Clasa articolului | 76G |

Descriere

Execuție:

Dinți din carbură pentru o durabilitate mai mare, chiar și în cazul găuririi materialelor dense. Spații largi și adânci de așchiere pentru îndepărtarea mai ușoară a carotei. Geometrie agresivă a dinților pentru un avans la găurire de până la 10 ori mai rapid comparativ cu ferăstraiele pendulare bimetalice. Ideală pentru utilizarea în domeniul electronic și al instalațiilor.

Aplicație:

Pentru executarea găurilor mari și a străpungerilor în diverse materiale: zidărie, materiale de construcții ușoare, materiale plastice și lemn. Nu este recomandat pentru utilizare în materiale dure ca betonul, granitul, piatra naturală și cărămida dură cu o duritate de peste 30 N/mm².

Notă:

A se utiliza doar rotativ (fără percuție).

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|---|
| Număr de dinți Z | 3 |
| Adâncimea maximă de tăiere | 60 mm |
| Utilizare pentru | Doză pentru întrerupătoare, prize, cutii de distribuție, lămpi încastrate |
| Utilizare cu percuție / fără percuție | fără găurire cu percuție |

Materialul sculei

Carbura

Tip produs

Carote