

Garant**Burghiu de percuție din carbură SDS-plus, Ø×lungimea totală: 14X210mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 789040 14X210 |
| GTIN | 4062406135768 |
| Clasa articolului | 71C |

Descriere**Execuție:**

Capul burghiului cu secțiune transversală pătrată. **Geometria 4×90°** cu **tăișuri special concepute cu înălțime egală** și umeri stabili asigură găuri precise stabilie dimensional pentru plasarea profesională de bolțuri și fixarea sigură a diblurilor. 4 corpuri spiralate de burghiu pentru un proces de găurire agreabil silențios cu nivel scăzut de vibrații și cu ghidaj optim în orificiul perforat. **Protecția armată** concepută **radial**: împiedică agățarea la întâlnirea armăturii și crește durabilitatea. Plăcuță robustă din carbură **dintr-o singură bucată**, cu 4 tăișuri, înglobată în întregime în corpul burghiului. Riscul de rupere scade simțitor.

Avantaj:

- **Panta scurtă a spiralei asigură evacuarea rapidă a pulberii de alezare.**
- **Marcaje de uzură: pentru a verifica dacă scula este în continuare potrivită pentru execuția găurilor de dibluri.**
- **Designul 4×4 permite o concentricitate precisă și minimizează uzura și pierderile prin frecare.**

Aplicație:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei – cu cel mai înalt confort de găurire.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Lungimea totală | 210 mm |
| Ø | 14 mm |
| Lungimea spiralei | 160 mm |
| Materialul sculei | Carbură |
| Utilizare cu percuție / fără percuție | Găurire cu percuție |
| Coadă tip | SDS Plus |

Tip produs

Burghiu pentru piatră