

Garant GRIDLINE

Dulap de montat pe perete cu uși glisante din tablă masivă, Lățime în G: 80**Date comandă**

Numărul de comandă	943905 80
GTIN	4062406136192
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Montarea rafturilor este posibilă la intervale de 25 mm. Peretele din spate cu găuri de \square 9x9 mm la intervale de 37 mm pentru montarea cârligelor și a suporturilor Easyfix. Poate fi închisă cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică cu știft. La cerere poate fi livrat cu peretele posterior închis. Trecere pentru cablu în partea superioară a dulapului. Cu perete median. Rafturile de depozitare recomandate Cod 943914 Ref. 40.

Livrare:

Dulap cu raft și elemente de fixare.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși albastre RAL 5005 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Tipuri diferite de pereți necesită elemente de fixare diferite. Acest lucru trebuie să îi fie explicat clientului înainte de utilizare. Rafturile de depozitare individuale la Cod 943914.

Descriere tehnică

ComfortClose	nu
Adâncime	400 mm
Lățime utilă	1950 mm
Număr de rafturi de depozitare	2
Înălțimea utilă	463 mm
Lățime	2000 mm

Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime utilă	325 mm
Înălțime	600 mm
Greutate	66 kg
Adâncime în G	16
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	65 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	250 kg
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap de montat pe perete

Accesorii

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Raft suplimentar de depozitare pentru dulapul de perete pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	943914 40
Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21