

**Burghiu de percuție din carbură SDS-max, Ø×lungimea totală: 35X520mm****Date comandă**

Numărul de comandă	789204 35X520
GTIN	3165140565790
Clasa articolului	76K

Descriere**Execuție:****Geometrie specială a plăcuțelor din carbură pentru durabilitate ridicată.**

TARGET TIP TECHNOLOGY - Vârf îndoit mai ascuțit: Găurire precisă, fără alunecare pe suprafață, acțiune agresivă în beton armat și viteză mai mare de găurire. Certificare PGM - asigură găuri precise, adecvate pentru dibluri, pentru ancore chimice și mecanice deopotrivă. Scurgeri mari pentru praful rezultat la găurire, pentru un transport mai rapid al prafului, rezultând astfel o frecare redusă.

Capul burghiului cu secțiune transversală pătrată de la Ø 16 mm.

Aplicație:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei.

Notă:

Generația SDS-max-7 cu tășuri încorporate din carbură, sudată.

Descriere tehnică

Lungimea spiralei	400 mm
Lungimea totală	520 mm
Ø	35 mm
Materialul sculei	Carbură
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	SDS Max
Tip produs	Burghiu pentru piatră

