

## Set de scule de măsurare, Număr de scule: 7



### Date comandă

Numărul de comandă	952048 7
GTIN	2050002004054
Clasa articolului	91A

### Descriere

#### Execuție:

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

#### Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952048: 1 buc.  
HOLEX Șubler vernier Cod 410200 Ref. 150: 1 buc.  
HOLEX Echer cu talpă Cod 452600 Ref. 150×100: 1 buc.  
HOLEX Ac de trasat din carbură Cod 458800: 1 buc.  
HOLEX Riglă gradată din oțel Cod 461805 Ref. 300: 1 buc.  
GARANT Ruletă Cod 462201 Ref. 2,5: 1 buc.  
WIHA Metru de tâmplărie Cod 466200 Ref. 2: 1 buc.  
HOLEX Nivelă cu bulă, din aluminiu Cod 467435 Ref. 400: 1 buc.

### Descriere tehnică

Greutate	1,083 kg
Adâncime în G	24
Adâncime	600 mm
Lățime	150 mm
Număr de scule	7
Lățime în G	6
Execuție	cu instrument de măsurare

Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	6×24
Cea mai mică înălțime frontală recomandată a sertarelor	100 mm
Tip produs	Suport de spumă dură

## Accesorii

Echer cu talpăPrecizie 2 Lungimea tijei 150X100 mm	452600 150X100
Nivelă cu bulă din aluminiu Lungime 400 mm	467435 400
Riglă gradată din oțel flexibilă, îngustă, inoxidabilămătuită cu gradajii pe partea posterioară Lungimea totală 300 mm	461805 300
Ruletă cu vizor de inspecție Lungimea benzii 2,5 m	462201 2,5
ȘublerVernier 1/20 Domeniu de măsurare 150 mm	410200 150
Ac de trasat drept din carbură Tip	458800
Metru pliant din plastic Lungime 2 m	466200 2
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 952048	952001 952048