


Garant GRIDLINE

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 20×20G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 75/1**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 950320 75/1 |
| GTIN | 4062406216429 |
| Clasa articolului | 9GB |

Descriere**Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 20×20G.

Adaptat pentru:

Sertare 20×20G.

Conținut:

Set de bare de margine Cod 951570: 1 × Ref. 75

Bare despărțitoare cu fante Cod 951520: 3 × Ref. 75

Perete despărțitor demontabil 5G Cod 951751: 8 × Ref. 75

Descriere tehnică

| | |
|---|--------|
| Suprafață utilă a sertarelor în G | 20×20 |
| Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă | 500 mm |
| Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă | 500 mm |
| Înălțime | 50 mm |
| recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G | 20 |
| recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G | 20 |
| Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale | 75 mm |

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Greutate | 0,701 kg |
| Caracteristici nume produs | 20x20G |
| Tip produs | Perete despărțitor sertare |

Accesorii

| | |
|--|-----------|
| Bare perforate de separare, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm | 951520 75 |
| Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm | 951570 75 |
| Pereți despărțitori demontabili, lățime 5G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm | 951751 75 |